

**Garant****6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 15/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642232 15/16
GTIN	4062406310226
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	41 mm
Sleutelwijdte	15/16 inch
Ø uitgangzijde	32 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

