

**Garant****12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 1.3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642132 1.3/8
GTIN	4062406310431
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	1.3/8 inch
Lengte	44 mm
Ø uitgangzijde	46,6 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel

Producttype

Dop