

Garant**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 1.1/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642132 1.1/8
GTIN	4062406310394
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	1.1/8 inch
Ø uitgangzijde	37,7 mm
Lengte	44 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

