

**Garant****12-kant dop lang, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/16 inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642532 11/16
GTIN	4062406310516
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	24,6 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Lengte	77 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	DIN EN 3710
Norm	ASME B 107.5M
Norm	ISO 2725-1

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	verchroomd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop