

**12-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 5/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630962 5/16
GTIN	4062406310912
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Lengte	24,8 mm
Sleutelwijdte	5/16 inch
Ø uitgangzijde	11,9 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop

