

**12-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630962 3/8
GTIN	4062406310936
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	3/8 inch
Ø uitgangzijde	14,5 mm
Lengte	24,8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop

