

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650102 11/16
GTIN	4062406313159
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Lengte	30 mm
Ø uitgangzijde	24 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

