

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 13/16inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 650102 13/16 |
| GTIN | 4062406313173 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lengte | 30 mm |
| Ø uitgangzijde | 28 mm |
| Sleutelwijdte | 13/16 inch |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

