

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 2.11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	653002 2.11/16
GTIN	4062406314385
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	62 mm
Lengte	82 mm
Sleutelwijdte	2.11/16 inch
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing

ja

Producttype

Dop