

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	653002 1.11/16
GTIN	4062406314224
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	52 mm
Sleutelwijdte	1.11/16 inch
Lengte	64 mm
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop