

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 2.15/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	653002 2.15/16
GTIN	4062406314422
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	86 mm
Lengte	98 mm
Sleutelwijdte	2.15/16 inch
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop