

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 2.1/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	653002 2.1/16
GTIN	4062406314286
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	2.1/16 inch
Ø uitgangzijde	58 mm
Lengte	70 mm
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop