

**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 2.7/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	653002 2.7/8
GTIN	4062406314415
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Lengte	96 mm
Sleutelwijdte	2.7/8 inch
Ø uitgangzijde	86 mm
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop