



Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 1/20inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	627328 1/20
GTIN	4062406319335
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van **30°** schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.

Technische beschrijving

Zeskant	1/20 inch
Sleutellengte	81×13 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier