



Sleutel voor binnenzeskantbouten, kort, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 5/16inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	626048 5/16
GTIN	4062406319571
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van **30°** schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.

Technische beschrijving

Oppervlak	gefosfateerd
Zeskant	5/16 inch
Sleutellengte	178×43 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroevendraaier