



## Sleutel voor binnenzeskantbouten, kort, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 1/20inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	626048 1/20
GTIN	4062406319465
Artikelklasse	62C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van **30°** schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.

### Technische beschrijving

Oppervlak	gefosfateerd
Sleutellengte	75×11 mm
Zeskant	1/20 inch
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroevendraaier