



Sleutel voor binnenzeskantbouten, kort, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 5/32inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	626048 5/32
GTIN	4062406319533
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van **30°** schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.

Technische beschrijving

Oppervlak	gefosfateerd
Zeskant	5/32 inch
Sleutellengte	114×29 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroevendraaier