

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.7/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651002 1.7/16
GTIN	4062406319618
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

**Technische beschrijving**

Lengte	50 mm
Sleutelwijdte	1.7/16 inch
Ø uitgangzijde	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

