

**Compacte boutenschaar CoBolt® met borgoog, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	706080 200
GTIN	4003773080046
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Opmerking:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor zacht staaldraad tot Ø	6 mm
Voor middelhard staaldraad tot Ø	5,2 mm
Voor pianodraad tot Ø	3,6 mm
Snijcapaciteit	64 HR
totale lengte	200 mm
Snijkant	gehard
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

met openingsveer

nee

Producttype

Snijdende tang