

 Atlas Copco

Perslucht-schroefmachine, Type: S2310



Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2310
GTIN	7322590036980
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674205 e.v.).

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Draaimomentbereik: 2 – 15 Nm

Maximale schroef-Ø (8.8–12.9): M8

Maximaal toerental: 800 min⁻¹

Bithouder: F 6,3

Uitvoering: Pistool

Maximale luchtbehoefte: 510 l/min

Technische beschrijving

Geluidsproductie	81 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Draaimomentbereik	2 – 15 Nm
Gewicht	1,4 kg
Maximale luchtbehoefte	510 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M8
Uitvoering	Pistool
Maximaal toerental	800 min ⁻¹
Fabrikantnummer	S2310
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Bithouder	F 6,3
Producttype	Schroefmachine