

PRYOR**Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 4
GTIN	5022044002524
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

totale lengte	70 mm
Schachtdikte	9,5

Letterhoogte	4 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/W mm	085431 4/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/E mm	085431 4/E
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/L mm	085431 4/L
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/U mm	085431 4/U
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/D mm	085431 4/D
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/A mm	085431 4/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/M mm	085431 4/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/H mm	085431 4/H
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/P mm	085431 4/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/Y mm	085431 4/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/V mm	085431 4/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/N mm	085431 4/N
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/G mm	085431 4/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/B mm	085431 4/B

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/Z mm	085431 4/Z
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/& mm	085431 4/&
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/l mm	085431 4/l
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/F mm	085431 4/F
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/X mm	085431 4/X
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/O mm	085431 4/O
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/K mm	085431 4/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/R mm	085431 4/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/Q mm	085431 4/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/S mm	085431 4/S
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/T mm	085431 4/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/C mm	085431 4/C
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 4/J mm	085431 4/J