

**DYMO****Beletteringsapparaat, Type: LM420P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Artikelklasse	08U

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste, draagbare** beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. Slanke uitvoering met **ABC-toetsenbord** en groot 4-regelig display met achtergrondverlichting en afdrukvoorbeeld. USB-aansluiting.

**Toepassing:**

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

**Levering:**

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

**Opmerking:**

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

**Technische beschrijving**

Aantal zichtbare tekens op het display	4x30
Aantal tekstregels	1 – 4

Tapeafsnijder uitvoering	handmatig
Maximale letterhoogte	14,9 mm
Breedte	104 mm
Aantal beschikbare tekens/symbolen	325
Aantal letterbreedtes	8
Lengte	215 mm
geschikte tapecassette	D1
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19 mm
Type	LM420P
Netadapter	inclusief
Aantal lettergroottes	7
Letterkleur	zwart
Aantal stijlen	12
Toetsenindeling	ABC
Bijzonderheid	USB
Gewicht inclusief accu	415 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Hoogte	57 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	420P
Producttype	Beletteringsapparaat

## Accessoires

Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type R	085520 R
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type R	085560 R
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type Y	085520 Y
Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type Y	085540 Y

Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type T	085550 T
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type W	085560 W
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type Y	085550 Y
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type Y	085560 Y
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type R	085550 R
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type T	085520 T
Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type W	085520 W
Tapecassette 19 mm×3,5 m nylon Type W	085516 W
Tapecassette 6 mm×7 m polyester Type W	085530 W
Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type W	085540 W
Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type W	085550 W