

 Atlas Copco

Perslucht-boormachine, Type: D2112Q



Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximaal toerental	0 - 5400 min^{-1}
Lengte	211 mm
Gewicht	1 kg
Afgegeven vermogen	350 W

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Fabrikantnummer	D2112Q
Maximale luchtbehoefte	600 l/min
Geluidsproductie	80 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16