



Perslucht-schroefmachine, Type: S2326



Bestelgegevens

Bestelnummer	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Veelzijdige schroefmachines met 1/4 inch binnenzeskant-snelwisselhouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.), omschakelbaar voor **rechts-/linksom draaien**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudsets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	83 dB(A)
Fabrikantnummer	S2326
Draaimomentbereik	tot 4,5 Nm
Maximaal toerental	2400 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	336 l/min

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	6,3 mm
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M6
Gewicht	0,8 kg
Lengte	178 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Bithouder	F 6,3
Producttype	Schroefmachine