

 Atlas Copco

Perslucht-afslagschroefmachine, Type: S2428L



Bestelgegevens

Bestelnummer	079165 S2428L
GTIN	
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Exacte, slijtagevrije uitschakelkoppeling.**
- **Hoge draaimomentprecisie.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.).

Olievrij – geen extra olienevelaar nodig. Met Push-Start, draaibegin na contact met schroefverbinding.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Fabrikantnummer	S2428L
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximaal toerental	700 min ⁻¹
Draaimomentbereik	3,5 - 7 Nm

Geluidsproductie	70 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	360 l/min
Uitvoering	Staaaf
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	1 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine