

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: LM500TS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Artikelklasse	08U

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. **Met fullcolour-touchscreen**, print ook grafieken, barcodes en logo's met resolutie 300 dpi. Profielen voor maximaal 5 gebruikers. **USB-aansluiting**.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding. LabelManager 500TS-beletteringsapparaat, accupack Li-ion, laadadapter, USB-kabel.

Opmerking:

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**
- **Niet in alle landen leverbaar.**
- **Geen expresslevering mogelijk.**

Technische beschrijving

Lengte	190 mm
Letterkleur	zwart
Aantal tekstregels	1 – 5
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19; 24 mm
Aantal lettergroottes	25
Toetsenindeling	QWERTY
Type	LM500TS
Aantal beschikbare tekens/symbolen	325
Maximale letterhoogte	22 mm
Aantal letterbreedtes	2
Breedte	165 mm
Tapeafsnijder uitvoering	automatisch
geschikte tapecassette	D1
Netadapter	inclusief
Aantal stijlen	32
Bijzonderheid	USB / barcode
Gewicht inclusief accu	800 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Hoogte	95 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	Dymo 500 TS
Producttype	Beletteringsapparaat

Accessoires

Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type Y	085560 Y
Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type R	085560 R
Netadapter voor nr. 085500	085570

Tapecassette 24 mm x 7 m polyester Type W

085560 W