

## Beschermingscheidingschot met plaatstalen poten, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974921 1
GTIN	4062406324605
Artikelklasse	92V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het beschermingscheidingschot is bedoeld voor de hygiëne en als hoestbescherming en beperkt het risico van een druppelinfectie tot een minimum.

Scheidingschot bestaande uit 8 mm dikke polycarbonaat-ruit, krasvast en gemakkelijk te reinigen. Slipvrije opstelvoeten van plaatstaal.

Met doorgeefopening / uitsparing 100 × 380 mm.

**Kleur:** transparant.

#### Levering:

1 × polycarbonaat-ruit, 2 × plaatstalen opstelvoeten.

Hoogte: 950 mm

Breedte: 700 mm

Diepte: 320 mm

Uitsparing hoogte: 100 mm

Uitsparing breedte: 380 mm

Ruitdikte: 8 mm

### Technische beschrijving

Diepte	320 mm
--------	--------

Gewicht	9 kg
Hoogte	950 mm
Breedte	700 mm
Uitsparing breedte	380 mm
Ruitdikte	8 mm
Uitsparing hoogte	100 mm
Producttype	Veiligheidsscheidingschot