



Perslucht-schroefmachine, Type: S2305



Bestelgegevens

Bestelnummer	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Veelzijdige schroefmachines met 1/4 inch binnenzeskant-snelwisselhouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.), omschakelbaar voor **rechts-/linksom draaien**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudsets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	336 l/min
Geluidsproductie	83 dB(A)
Fabrikantnummer	S2305
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	6,3 mm
Draaimomentbereik	tot 12 Nm

Maximaal toerental	750 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M8
Gewicht	0,9 kg
Lengte	198 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Bithouder	F 6,3
Producttype	Schroefmachine