

 Atlas Copco

Perslucht-afslagschroefmachine, Type: S2450P



Bestelgegevens

Bestelnummer	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Exacte, slijtagevrije uitschakelkoppeling.**
- **Hoge draaimomentprecisie.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.).

Olievrij – geen extra olienevelaar nodig.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Fabrikantnummer	S2450P
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	360 l/min
Draaimomentbereik	2,4 - 5 Nm

Uitvoering	Pistool
Gewicht	1,1 kg
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5
Geluidsproductie	78 dB(A)
Maximaal toerental	1100 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine