

Garant**Snelwisseladapter, ER-mini voor binnenmoer ER 25, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319773 16
GTIN	4062406328962
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
- Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.

Multiflexibele toepassing:

- **snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.**
- **Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.**

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Buiten- \emptyset D: 41 mm

Afkoppellengte A-maat: 48,4 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	48,4 mm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3

Buiten-Ø D	41 mm
Producttype	Snelwisseladapter