

**DYMO**
**Beletteringsapparaat, Type: 4200**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 4200
GTIN	3501170955970
Artikelklasse	08U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Robuuste, draagbare** beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. **Robuuste industriële etikettenprinter** voor het eenvoudig maken van etiketten voor kabels, schakelpanelen, stellingen enz. **Sneltoetsen** voor vaak gebruikte tekens in de elektrotechniek.

**Toepassing:**

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

**Levering:**

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding. **Zonder accu en netadapter.**

**Opmerking:**

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

**Technische beschrijving**

Netadapter	accessoires
------------	-------------

Toetsenindeling	QWERTY
geschikte tapecassette	RHINO
Breedte	127 mm
Lengte	181 mm
Letterkleur	zwart
Aantal lettergroottes	7
Maximale letterhoogte	13 mm
Aantal letterbreedtes	2
Tapeafsnijder uitvoering	handmatig
Type	Rhino 4200
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19 mm
Aantal stijlen	5
Aantal zichtbare tekens op het display	11
Aantal tekstregels	1 – 4
Aantal beschikbare tekens/symbolen	50
Bijzonderheid	Etikettengeheugen
Gewicht inclusief accu	770 g
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Hoogte	62 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	Rhino 4200
Producttype	Beletteringsapparaat

## Accessoires

Tapecassette 12 mm×3,5 m nylon Type W	085515 W
Tapecassette 12 mm×5,5 m vinyl Type W	085517 W
Netadapter voor nr. 085500	085570

