

Garant**Stellingkast zonder deur, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	945009 2000
GTIN	4062406331993
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	30
Gewicht	45 kg
Breedte	750 mm
Kastfronten	open
Hoogte	2000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee

Diepte in G	11
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte	275 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast