

Garant**Stellingkast zonder deur, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	945009 1000
GTIN	4062406331986
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	30
Breedte	750 mm
Diepte in G	11
Hoogte	1000 mm
Kastfronten	open
Gewicht	39 kg

Diepte	275 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast