



## VDE assortiment 'speedE® II' set 1, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	667268 1
GTIN	4010995443184
Artikelklasse	60N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sneller werken door elektronisch vastschroeven met 2 prestatieniveaus: 0,4 Nm en 1,0 Nm. Hierdoor is een nieuw scala aan toepassingen mogelijk. Voor beide prestatieniveaus is een materiaalbeschermingsfunctie geïntegreerd, die de schroeffunctie na het bereiken van het aanhaalmoment van 0,4 Nm resp. 1,0 Nm uitschakelt. Verder aanhalen met de hand is zonder opnieuw positioneren mogelijk door middel van elektronische ratel. De handkracht van de gebruiker bepaalt het maximale aanhaalmoment. De geïntegreerde ring-led zorgt tijdens de schroefverbinding voor een optimale verlichting van de schroef. Houder en stelen **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

#### Levering:

E-schroevendraaier handgreep speedE® II

1× slimBit SL 0,6×3,5; lengte steel: 75 mm.

1× PowerBit SL/PZ2; lengte steel: 75 mm.

USB-lader (zonder netadapter).

2 oplaadbare Li-ion-accu's.

In stevige kunststof box L-BOXX® Mini

### Technische beschrijving

Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
------	---------------------------------

Opgeborgen in	Kunststof box
Accutype	Lithium-ion
Maximaal aanhaalmoment	1 Nm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Aantal delen	7
Aantal inbegrepen accu's	2
Accu verwisselbaar	ja
Accuspanning	4,2 V
Accucapaciteit	1,5 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroevendraaier