



Accu-slagschroefmachine, Type: 71150864



Bestelgegevens

Bestelnummer	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met **borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen**. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgripvoering.

- **3/4 inch vierkant-opname.**
- **1.050 Nm max. draaimoment.**
- **met MultiVolt-aansluiting.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX. **Zonder accu en zonder lader**, met transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal inbegrepen accu's	0
maximaal draaimoment	1050 Nm

Accutype	Lithium-ion
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M27
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Aantal slagen	0 - 2200 min ⁻¹
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Fabrikantnummer	ASCD 18-1000
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Maximale vibratie volgens EN	12,9 m/s ²
Gewicht	3 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073835 FE12
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073837 FE12