



## Accu-kantfrees met de hand geleid, Type: AKFH18-5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078124 AKFH18-5
GTIN	
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor het maken van afschuiningen en radiussen op vlakke materialen, platen en bakken, van binnen- en buitenkanten, contourverlopen en voor het afronden van boringen.

Krachtige accu-kantfrees voor optimale voorbereiding van opvolgende bewerkingen voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats. Accu-kantfrees tot 5 mm.

**Levering:**

1 machine incl. 45° freeskop (zonder geleidingsrollen, zonder wisselplaten), 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten 4 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer.

**Opmerking:**

Voor vereiste accessoires zie onze eShop onder nr. 078136 – 078138 e.v.

Zie voor bijbehorende accustartersets nr. 073832 gr. 9260431501.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	AKFH 18-5 Select
Gewicht	3 kg
Fasehoek	45 graden
Aantal inbegrepen accu's	15
Onbelast toerental	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>
Schijf-Ø	98 mm

Radius	2,5 mm
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Afbraam- en afschuinmachine

---

## Accessoires

Klemschroevensetvoor kantfrees Type 3135007600	078139 3135007600
Wisselplaatset Type 6430200201	078138 6430200201
Wisselplaatset Type 6430200101	078138 6430200101
Geleidingsrol Type 6430300101	078136 6430300101