



Kantfrees met de hand geleid, Type: KFH17-8R



Bestelgegevens

Bestelnummer	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het maken van afschuiningen en radiussen op vlakke materialen, platen en containers, van binnen- en buitenkanten, contourverlopen en voor het afronden van boringen.

Universeel toepasbare-kantfrees met Booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van de volgende bewerkingen. Werken zonder vermoeidheidsverschijnselen, met FEIN **ErgoGrip**. Kantfrees tot 8 mm.

Levering:

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrollen, zonder wisselplaten), 3 klemschroeven, 1 koperpasta, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten 5 mm, 1 Torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer.

Opmerking:

Voor vereiste accessoires zie onze eShop onder nr. 078136 – 078138 e.v.

Technische beschrijving

Radius	3 mm
Gewicht	4,6 kg
Kabellengte	4 m
Wattage	1700 W
Schijf-Ø	118 mm

Fabrikantnummer	KFH 17-8 R
Fasehoek	30 graden
Fasehoek	45 graden
Onbelast toerental	2300 - 7500 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Afbraam- en afschuinmachine

Accessoires

Kantfrees Type 6430100101	078137 6430100101
Klemschroevensetvoor kantfrees Type 3135007500	078139 3135007500
Wisselplaatset Type 6430200601	078138 6430200601
Geleidingsrol Type 6430300401	078136 6430300401
Geleidingsrol Type 6430300201	078136 6430300201
Wisselplaatset Type 6430200401	078138 6430200401