


**VHM-volradiusfrees, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG7154 6 |
| GTIN | 4062406336998 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving

Uitvoering:
Als nr. 207154.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------|
| Totale lengte L | 100 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 6 mm |
| Aantal tanden Z | 2 |
| Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ² | 0,033 mm |
| Spiraelhoek | 30 graden |
| Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm ² | 0,037 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Snijlengte L _c | 10 mm |
| Radius R | 3 mm |
| Inhoud | 5 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | N |
| Tolerantie nominale \varnothing | h10 |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |
| Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten |
| Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfreesen |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 350 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | beperkt geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 70 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 50 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 70 m/min | M |
| GG(G) | geschikt | 120 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 320 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |

| | |
|--------------|------------------|
| nat maximaal | geschikt |
| nat minimaal | beperkt geschikt |
| droog | beperkt geschikt |
| Lucht | beperkt geschikt |

Dienstverlening

| | |
|------------------------|-----------|
| Schachtslijpen Type HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|

Accessoires

| | |
|----------------------------------|----------|
| VHM-volradiusfrees Ø h10 DC 6 mm | 207154 6 |
|----------------------------------|----------|