



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig, Type: 38



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630345 38
GTIN	4018754323241
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 – M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 – M8. Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 – M8.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

#### Levering:

Doppen voor 12-kant: 10 st. nr. 630950 maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. nr. 631500 maat E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bitdoppen voor Phillips: PH1; PH2

Bitdoppen voor binnenzeskant: 5 St. nr. 631710 maat 3; 4; 5; 6; 8

Bitdoppen voor binnen-Torx®: 9 St. nr. 631801 maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Dwarsgreep QR: 1 st. nr. 633050 gr. 116

Opsteekhandvat QR: 1 st. nr. 632950 gr. 150

Verlengstukken QR: 2 st. nr. 632545 maat 50; 150

Cardangewricht QR: 1 St. nr. 633550 gr. 1/4

Ratel QR: 1 St. nr. 632355 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

## Technische beschrijving

Aantal delen	38
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	5-13 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	227 mm
Breedte	131 mm
Hoogte	57 mm
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
met QuickRelease	ja
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchkort Zeskant 5 mm

631710 5

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX20	631801 TX20
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	630950 13
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	630950 10
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX25	631801 TX25
Verlengstuk, 1/4 inch QuickRelease totale lengte 50 mm	632545 50
Precisieratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper QuickRelease Type 1/4	632355 1/4
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	630950 5,5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631710 3
Dwarsgreep, 1/4 inch QuickRelease Totale lengte 116 mm	633050 116
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631000 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631000 7
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E8	631500 E8
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX30	631801 TX30
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX9	631801 TX9
Opsteekhandvat, 1/4 inch QuickRelease Totale lengte 150 mm	632950 150
Cardangewricht 1/4 inch QuickRelease Type 1/4	633550 1/4
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E7	631500 E7
Verlengstuk, 1/4 inch QuickRelease totale lengte 150 mm	632545 150
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	630950 11
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX8	631801 TX8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 6 mm	631710 6
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	630950 8
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX15	631801 TX15
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	630950 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631000 13
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX10	631801 TX10
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	630950 7

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX27	631801 TX27
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631000 9
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E10	631500 E10
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E4	631500 E4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631000 6
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	630950 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631000 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 8 mm	631710 8
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E5	631500 E5
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	630950 9
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX40	631801 TX40
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631000 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631000 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631000 8
12-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	630950 12
Dop, 1/4 inch voor Torx® Torx®-profiel E6	631500 E6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631710 4