

**Garant**
**Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX, TiN, M: M10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	139190 M10
GTIN	4045197509383
Artikelklasse	11H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.

**Tolerantieklasse:** ISO 3X / 6GX = overmaat 0,02 – 0,04 mm.

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

**Toepassing:**

Voor werkstukken die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of die door harden licht krimpen.

Tolerantieklasse: ISO 3X 6GX

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 9,35 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	5
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal spaangroeven	5
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Schacht-vierkant □	8 mm

Totale lengte L	100 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	9,35 mm
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Draaddiepte	30 mm
Draadafmeting	M10
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap