



## Metaallintzaag 27×2450, Tanden per inch: 4/6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	173580 4/6
GTIN	4045197253880
Artikelklasse	16F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag** met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).  
**Extreem harde tandpunten, flexibele drager.**

#### Toepassing:

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

#### Opmerking:

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

### Technische beschrijving

Lengte	2450 mm
--------	---------

Breedte	27 mm
Dikte	0,9 mm
Vertanding	combi
Spaanhoek	0 graden
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag