

**Combi-vlakverzinkboor, Maat / verzinkboor-Ø: 2/31mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156730 2/31
GTIN	4033591013391
Artikelklasse	16C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dankzij spiraalgroeven zeer goede verspaning en ideale spaanafvoer. **Makkelijk naslijpbaar.** De verzinkboor is in de houder tegen verdraaien geborgd.

**Toepassing:**

Voor het verzinken van schroeven volgens DIN, of **door een juiste combinatie van verzinkboor en pen voor het maken van getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.**

**Opmerking:**

Vlakverzinkboor ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkmanten en met ISO-wisselplaten vorm 'T' op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Verzink-Ø	31 mm
Schacht-Ø	22 mm
Snijlengte	24 mm
Verzinktraphoek	180 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm

Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het verzinken

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	40 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	60 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Beperkt geschikt	5 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	5 m/min	M
nat maximaal	geschikt		