

**Geleidepen, Maat / pen-Ø: 01/2,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156750 01/2,4
GTIN	4033591015647
Artikelklasse	16C

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geleidepen vast:** gasgenitreerd, fijngedraaid.

**Roterende pen:** oppervlaktegehard, geslepen.

Maat 01/2,4 tot 1/8,4 – **geleidepen vast.**

Gr. 1/8,5 tot 1/18 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Gr. 2/11,5 tot 2/13 – **geleidepen vast.**

Gr. 2/14 tot 2/32 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

**Toepassing:**

Bij gebruik van de roterende geleidepenen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.

**Technische beschrijving**

totale lengte	41 mm
Pen-Ø	2,4 mm
Schacht-Ø	2,4 mm
Producttype	Geleidepen