

**HOLEX****Metaallintzaag 27×2750, Tandens per inch: 4/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173605 4/6
GTIN	4045197511966
Artikelklasse	12S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HOLEX – productielintzaag** met grote zaagcapaciteit.

**Toepassing:**

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

**Opmerking:**

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

**Technische beschrijving**

Lengte	2750 mm
Dikte	0,9 mm

Breedte	27 mm
Spaanhoek	0 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag