

## Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau wit, Breedte: 1600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974030 1600
GTIN	4044917437135
Artikelklasse	91Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kantoortafel met elektrische hoogteverstelling door middel van bedieningselement. Basisconstructie van massief T-voetonderstel op stelvoeten. Elektrisch in hoogte verstelbaar van **740 – 1230 mm**. Motor met zachte start en zachte stop. Tafelblad met melamineharscoating met stootvaste ABS-randen. Verplaatsingsnelheid van de hoogteverstelling 25 mm/sec (zonder last).

**Kleur:** Onderstel en plaat: wit.

#### Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

### Technische beschrijving

Gewicht	42 kg
Hoogteverstelbereik	740 - 1230 mm
Diepte	800 mm
Maximale belastbaarheid	70 kg
Werkblad dikte	19 mm
Breedte	1600 mm
Uitvoering	elektrisch in hoogte verstelbaar
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	19 mm

Producttype

Kantoortafel