

Led-tafellamp, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	928653 12
GTIN	7612176079730
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

Energie-efficiënte led-tafellamp van aluminium met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Dimbaar via bedieningstoets in de lichtkop in 5 trappen, met geheugenfunctie. Met stabiele voet van aluminium, voet-Ø 180 mm. Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000 K.

De lamp bevat ingebouwde led-lampen.

De lampen kunnen niet worden vervangen.

Brandduur: 20.000 uur.

Hoogte maximaal: 570 mm.

Maximale uitsteeklengte: 740 mm.

Technische beschrijving

Lichtkleur	neutraalwit
Lamp hoogte	22,5 mm
Aantal led's	24
Wattage	12 W
Lamp lengte	425 mm

Lichtbron	LED-lamp
Lampen vervangbaar	nee
Lamp breedte	46 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Uitsteeklengte draagarm	470 mm
Kleurtemperatuur	4000 K
Aan/uit-schakelaar	ja
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting