



Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302165 12 |
| GTIN | 4060576159799 |
| Artikelklasse | 33T |

Omschrijving

Uitvoering:

SchUNK GZB-S met afdichting.

Koelvloeistofdicht tot 80 bar.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

Afgedicht (rubberen stop).

Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Span-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Buiten-Ø | 20 mm |
| Productnaamattribuut | Ø 20 mm |
| Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 μm |
| Producttype | Reduceerhuls |

