

**Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302165 4
GTIN	4060576159874
Artikelklasse	33T

**Omschrijving****Uitvoering:**

SchUNK GZB-S met afdichting.

Koelvloeistofdicht tot 80 bar.

Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.

**Afgedicht (rubberen stop).****Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.**
- **Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

**Technische beschrijving**

Ø D	20 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Buiten-Ø	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

