



## Geleidepen, Maat / pen-Ø: 01/4mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 156750 01/4   |
| GTIN          | 4033591015807 |
| Artikelklasse | 16C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Geleidepen vast:** gasgenitreerd, fijngedraaid.

**Roterende pen:** oppervlaktegehard, geslepen.

Maat 01/2,4 tot 1/8,4 – **geleidepen vast.**

Gr. 1/8,5 tot 1/18 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Gr. 2/11,5 tot 2/13 – **geleidepen vast.**

Gr. 2/14 tot 2/32 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

#### Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepenen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.

### Technische beschrijving

|               |            |
|---------------|------------|
| totale lengte | 41 mm      |
| Pen-Ø         | 4 mm       |
| Schacht-Ø     | 2,4 mm     |
| Producttype   | Geleidepen |