

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6G, TiAlN, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132725 M10
GTIN	4045197649089
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met schilaansnijding.**

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

**Tolerantieklasse: ISO 3 / 6G**

**Voordeel:**

**Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.**

**Toepassing:**

Voor werkstukken, die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 132721-132724.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 100 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,5 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3

Kerngat-Ø	8,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	10 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	100 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen